

固定式スロット・テノン・円筒形状

EH 23110.




製品説明

基準穴を持ったパレットや中間プレートに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。
T溝を持った相手にも使えます。

材質

- スチール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

寸法図



発注情報

T溝幅 マシン側 b h6 [mm]	寸法 d ₁ [mm]	適合ねじ ISO 4762		🔩 [g]	製品番号
		(図 1)	(図 2)		
10	30	M6	M8	28	23110.0110
12	30	M6	M8	30	23110.0112
14	30	M6	M8	33	23110.0114
16	30	M6	M8	36	23110.0116
18	30	M6	M8	45	23110.0118
20	36	M6	M8	45	23110.0120
22	40	M6	M8	54	23110.0122
28	42	M6	M8	65	23110.0128
36	48	M6	M8	86	23110.0136

応用例




図 1




図 2

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。