

## ストラップ・DIN6316

EH 23160.




## 製品説明

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6316 グースネック付規格に準拠しており、主にワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

## 材質

- 熱処理鋼、塗装

## 寸法図




## 発注情報

公称寸法 b <sub>1</sub> [mm]	寸法								適合ねじ		重量 [g]	製品番号
	l	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	h	[mm]	[インチ]		
6,6	60	10	20	10	8	20	20	20	M 6	1/4	81	23160.0007
9,0	80	12	25	12	9	25	25	24	M 8	5/16	165	23160.0009
11,0	100	15	30	15	12	32	32	30	M10	3/8	307	23160.0011
14,0	125	20	40	20	16	40	40	40	M12, M14	1/2	680	23160.0014
18,0	125	25	50	25	20	49	40	50	M16, M18	5/8	1059	23160.0018 <sup>1)</sup>
18,0	160	25	50	25	20	49	50	50	M16, M18	5/8	1356	23160.0019
22,0	160	30	60	30	24	55	55	60	M20	3/4	1937	23160.0022 <sup>1)</sup>
22,0	200	30	60	30	24	55	70	60	M20	3/4	2100	23160.0023
26,0	200	35	70	35	28	72	60	70	M24	1	3364	23160.0026 <sup>1)</sup>
26,0	250	35	70	35	28	72	80	70	M24	1	4115	23160.0027
33,0	250	40	80	40	40	91	80	80	M30	1 1/4	4500	23160.0034 <sup>1)</sup>
33,0	315	50	80	40	40	91	100	100	M30	1 1/4	8340	23160.0035

<sup>1)</sup> この寸法のもはDIN規格にはありません。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。