

## 단동 볼 잠금핀 · 자체-체결형, 안전 손잡이 22340.1110



### 제품 설명

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.  
스테인레스 스틸 1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지: 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.  
강력한 안전 손잡이(버튼 부분은 돌출되지 않음). 손잡이의 모양은 의도하지 않은 사용으로부터 버튼이 눌리는 것을 방지함.

### 재질

- 핀 부분**
  - 스테인레스 스틸 1.4305
- 손잡이**
  - 스테인레스 스틸
- 누름 단추**
  - 스테인레스 스틸
- 스프링**
  - 스테인레스 스틸

### 작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

### 특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

### 더 많은 정보

#### 참조

스페셜 타입 별도 요청.


#### 액세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

#### 추가 제품

- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀 용
- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀과 소켓핀 용, 플랜지 있음
- 연결 케이블
- 위치 부싱, 칼라 있음, DIN 172 A
- 위치 부싱, 칼라 없음, DIN 179 A

### 그림




\*\* 스테인레스 스틸 1.4542 표시 있음.

### 주문 정보

| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 치수             |                |                |  | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | 위치 홀<br>H11 | 최대<br>[°C] | [g] | 전단저<br>항, 2전단 <sup>1)</sup><br>최소<br>[kN] | 제품 번호      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------|------------|-----|-------------------------------------------|------------|
|                |                |                | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> |  |                |                |             |            |     |                                           |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                | ±1             |  |                |                | [mm]        | [°C]       | [g] | [kN]                                      |            |
| 스테인레스 스틸       |                |                |                |                |                |  |                |                |             |            |     |                                           |            |
| 25             | 150            | 31             | 30,4           | 50             | 22             |  | 36,8           | 54,8           | 25          | 250        | 893 | 386                                       | 22340.1110 |

<sup>1)</sup> 전단 반발력은 DIN 50141에 따름

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.