

円筒形ハンドル・回転式

EH 24530.



製品説明

材質


軸部

- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

円筒形グリップ

- 熱可塑性樹脂(PA) 黒つや消し
- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色


寸法図



発注情報

寸法							二面幅	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ [mm]	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]			
熱可塑性樹脂, 鋼										
14	M 6	8	11	28	10	0,5	3	80	13	24530.0008
熱硬化性樹脂, 鋼										
18	M 6	10	15	40	12	2,5	3	110	29	24530.0010
21	M 6	10	17	50	13	2,5	3	110	42	24530.0020
21	M 8	10	17	50	13	2,5	4	110	43	24530.0021
22	M 6	10	18	56	13	2,5	3	110	47	24530.0030
22	M 8	10	18	56	13	2,5	4	110	48	24530.0031
23	M 8	13	19	65	14	2,5	4	110	79	24530.0040
23	M10	13	19	65	14	2,5	5	110	80	24530.0041
26	M 8	13	21	80	16	2,5	4	110	107	24530.0050
26	M10	13	21	80	16	2,5	5	110	100	24530.0051
28	M10	13	22	90	16	2,5	5	110	126	24530.0060
31	M12	14	25	102	20	2,5	6	110	177	24530.0071
熱硬化性樹脂, ステンレス鋼										
18	M 6	10	15	40	12	2,5	3	110	29	24530.0210
21	M 6	10	17	50	13	2,5	3	110	42	24530.0220
23	M 8	13	19	65	14	2,5	4	110	79	24530.0240
26	M10	13	21	80	16	2,5	5	110	100	24530.0251
28	M10	13	22	90	16	2,5	5	110	126	24530.0260
31	M12	14	25	102	20	2,5	6	110	177	24530.0271

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。