

ボール・ノブ・金属タイプ、DIN 319に類似
EH 24561.



製品説明

材質


- スティール、光沢研磨
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト
- アルミニウム、研磨

更なる情報

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。


寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	d ₃ 約	寸法 [mm]	h 約	t ₁ min.	重量 [g]	製品番号
鋼							
16	M 4	8		15,0	7,0	16	24561.0016
20	M 5	12		18,0	9,0	26	24561.0020
25	M 6	15		22,5	11,0	58	24561.0025
32	M 8	18		29,0	14,5	116	24561.0032
40	M10	22		37,0	18,0	241	24561.0040
50	M12	27		46,0	21,0	475	24561.0050
ステンレス鋼							
16	M 4	8		15,0	7,0	16	24561.0216
20	M 5	12		18,0	9,0	26	24561.0220
25	M 6	15		22,5	11,0	58	24561.0225
32	M 8	18		29,0	14,5	116	24561.0232
40	M10	22		37,0	18,0	241	24561.0240
アルミニウム Al							
16	M 4	8		15,0	7,0	16	24561.0116
20	M 5	12		18,0	9,0	26	24561.0120
25	M 6	15		22,5	11,0	58	24561.0125
32	M 8	18		29,0	14,5	116	24561.0132
40	M10	22		37,0	18,0	241	24561.0140
50	M12	27		46,0	21,0	475	24561.0150

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。