

スプリングプランジャー・平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ EH 2B080.



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。このスプリングプランジャーは、公差0.008" (inches)までの穴で自己保持可能です。よって穴加工の精度をあげる必要はありません。

材質

- 本体**
- 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

組立

また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, 平滑タイプ、カラー付
- 位置決めコマ, スプリングプランジャー取付用貫通穴付
- 位置決めコマ, 簡単に使える、スプリングプランジャー向け

寸法図



発注情報

d ₁ +0,004	d ₂	寸法			ストローク s	バネ力 ¹⁾		温度		取付穴 D ₁ +0,008	重量 [oz]	製品番号
		d ₃	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.			
[インチ]					[インチ]	[lb]		[°F]		[インチ]		
3/16	0,157	0,220	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5,0	-22	122	3/8	0,103	2B080.0090
1/2	0,394	0,551	0,630	0,059	0,126	3,1	5,6	-22	122	1/2	0,208	2B080.0120

¹⁾ 統計的平均値

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。