

## コンパクト・クランプ

## どの位置でも正確にクランプ

ホルダーのコンパクト・クランプは、一次加工にも二次加工にも使用できます。セルフロック式のクランプレバーなので、縦横どんな姿勢でも使用できます。

## 特長

- 精度よく正確な位置でクランプ
- 使い方は簡単で判りやすい
- クランプレバーは、ベアリング軸受を採用しているため、小さい締め付けトルクで高いクランプ力。摩耗が少ない
- 無段階で広い範囲をクランプ
- ワークの交換の妨げにならないよう、クランプレバーがハウジングに完全に引き込まれる
- クランプレバーのタップ穴を使い、セッティング・スクリー (EH 22700./22720.) や揺動パッド (EH 22730./22740.) など様々なクランプエレメントを取り付けられる
- 広範囲にわたって一定のクランプ力
- 高さ調整アダプター (EH 23690.0112/.0116) を使うとクランプ範囲を無段階で拡張可能
- 取り付けが容易で自由度が大きい
- 防錆処理済み
- 汚れや切粉に強い

