


グリップ・クランプ

EH 1702.

多用途クランプ・システム グリップ・クランプ MS 125-S/M/L

複雑な形状のワークの一次加工に

サポート口金を使って、一次加工のワークを素早く確実にクランプできます。グリップ・クランプに使う部品は次ページ以降をご覧ください。



製品の特長

- ・ サポート口金は、各種のグリップ・インサートを取り付けて使用します（ネジ付グリップ・インサートやユニバーサル・グリッパー・セット）
- ・ グリップ・インサートを穴パターンへねじ止めすることで様々な形状のワークに対応することができます。
- ・ 移動側に使うことのできる、揺動式のサポート口金はクランプ面の平行が出ていないワークに使用します。
- ・ サポート口金の剛性が高いので、3点クランプも可能です。

お問い合わせ先は：





[www.halder.com/jp/
Multi-Vices_jp](http://www.halder.com/jp/Multi-Vices_jp)

クランプ幅 グリップ・クランプ

グリップ・インサート付サポート口金



MS 125 - グリップ・インサート付サポート口金					
形状	矩形のワーク			丸形のワーク	
	クランプ幅 (mm)			クランプ幅 (mm)	
	最小	最大	最小	最小	最大
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330



ユニバーサル・グリッパー・セット付サポート口金



MS 125 - ユニバーサル・グリッパー・セット付サポート口金					
形状	矩形のワーク			丸形のワーク	
	クランプ幅 (mm)			クランプ幅 (mm)	
	最小	最大	最小	最小	最大
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330

