

## 위치 센서 · 셀프-얼라이닝, 공압식 22800.0410



### 제품 설명

비가공 상태의 가공물의 위치 조정을 위해 지그와 픽스처에 사용함.  
응답 정확도는 지속적으로 0.005mm 이며, 2.5bar 의 작동 압력에서 도달할 수 있음.  
압축 공기의 역류 감지에 의해 시스템은 모니터 되며, 모니터링 유닛에 표시됨. (제품 번호 : 22880.701)

### 재질

- 쉴
  - PVC
- 써포팅 바
  - 스틸, 흑색처리
- 볼
  - 볼 베어링 스틸, 경화처리
- 몸체
  - 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
- 플러그-인 니플
  - 동

### 더 많은 정보


#### 참조

상세자료는 별도 요청.

#### 추가 제품

- 모니터링 유닛, 위치 센서, 공압식


### 그림



### 주문 정보

정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]	 [g]	제품 번호.
홀딩 바 있음 15	321	22800.0410

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.