

위치 부싱 · 칼라 없음, DIN 179 A

23112.0624



제품 설명

포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와 줍니다.  
경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.

재질

- 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리

그림



주문 정보

| d <sub>1</sub><br>F7 | 치수<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub><br>n6 | r | 위치 홀<br>D<br>H7<br>[mm] | 중량<br>[g] | 제품 번호      |
|----------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-----------|------------|
| 12,1                 | 28                           | 22                   | 2 | 22                      | 57        | 23112.0624 |

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.