

스프링 플런저 · 볼타입 / 일자홈

22050.0420



제품 설명

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

재질

몸체

- 스텐레스 스틸 1.4305

볼


- 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

- 스테인리스 스틸

특징

일반 스프링력: 표시 없음



일반 스프링력



중하중 스프링력

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조


나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

추가 제품

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 홀더, 스프링 플런저 용
- 스프링 플런저, 볼타입 / 일자홈 - INCH

그림




주문 정보

d ₁	치수			n	스트로크 s	스프링력 ¹⁾		최대 [°C]	[g]	제품 번호
	d ₂	l	[mm]			F ₁ ~	F ₂ ~			
					[mm]		[N]			
스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링										
M20	12	30		2,5	4,5	56	111	250	45	22050.0420

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.