

널링 손잡이 · DIN 6303
24480.0012



제품 설명

재질

- 스틸, 흑색처리

조립

B형: 핀 홀 가공 후, 공차 H7 이내에서 설치해야 함.

더 많은 정보

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

그림




그림 1






그림 2

주문 정보

d ₁	d ₂	d ₃	치수 d ₄ [mm]	h	k	t	 [g]	제품 번호
셋팅 핀 없음, A형 - 그림 1, 스틸								
M12	40	32	34	24	16	10	123	24480.0012

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.