

스프링 플런저 · 실이 있음 / 내부 육각렌치형

22060.0048



제품 설명

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
내장된 실이 액체의 유입을 막아줌.

재질

나사 고정식 패드
· 스틸, 경화처리, 흑색처리

실

· NBR

몸체

· 스틸, 흑색처리

스프링


· 스테인리스 스틸

조립


스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

특징

일반 스프링력: 표시 없음



일반 스프링력



중하중 스프링력

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.


참조

일반 EH22060.과 달리 실이 내장되었고, l 치수와 스프링력 그리고 사용 온도가 다름.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

추가 제품

- 스프링 플런저, 내부 육각렌치형
- 홀더, 스프링 플런저 용

그림




주문 정보

d ₁	d ₂	치수			WS	스트로크 s	스프링력 ¹⁾		최소	최대	[g]	제품 번호
		l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]												
스틸, 일반 하중 스프링												
M8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3	9	24	-30	80	6,7	22060.0048

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	d ₁	b	치수		l	[g]	제품 번호
			d	[mm]			
슬롯 마운팅용 톨 조립 (핀 측면)							
	M 8	60	6,45		70	39	22060.0908

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.