

스프링 플런저 · 내부 육각렌치형

22060.0516



제품 설명

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

재질

나사 고정식 패드  
• 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

• 스텐레스 스틸 1.4305

스프링


• 스테인리스 스틸

조립


스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.  
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

특징

고하중 스프링력: 두줄 표시



일반 스프링력



중하중 스프링력

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.  
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.


참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

추가 제품

- 스프링 플런저, 실이 있음 / 내부 육각렌치형
- 홀더, 스프링 플런저 용

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	치수			WS	스트로크 s	스프링력 <sup>1)</sup>		최대 [°C]	[g]	제품 번호.
		l	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]											
스텐레스 스틸, 고하중 스프링											
M16	7,5	32	3,2	2,5	5	5	72	164	250	46	22060.0516

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

**RoHS 준수**

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

**SVHC 재질을 미포함**

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

**식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음**

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**분쟁 광물 포함하지 않음**

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.