

스프링 플런저 · 긴형

22070.0480



제품 설명

제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.

재질

나사 고정식 패드

- 강철, 표면 경화 처리, 검정색

몸체

- 스틸, 흑색처리

스프링


- 스테인리스 스틸

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

특징

일반 스프링력: 표시 없음



더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)

그림



주문 정보


치수							스트로크	WS	스프링력 ¹⁾				제품 번호	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t	s		F ₁	F ₂	최소	최대		
[mm]							[mm]	[mm]	[N]		[°C]			[g]
스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 나사산 잠금														
M24	10	19,6	60	45	3,7	3	15	8	14	87	-30	90	132	22070.0480

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	d ₁	b	치수 [mm]	d	l	 [g]	제품 번호.
슬롯 마운팅용 톨 조립 (핀 측면)							
	M24	100		19,9	100	258	22070.0838

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.