


스프링 플런저 · 양쪽형
22090.0070



제품 설명

전기 연결이나 로케이팅, 그리고 고정하는 데 사용된다.

재질

- 몸체

 - 동
- 볼

 - 스텐레스 스틸, 경화처리
- 스프링

 - 스테인리스 스틸

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히
검사되었음.


참조

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫
부분의 상세 내용 참조.

추가 제품

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

그림




주문 정보

치수				스트로크	스프링력 ¹⁾		최대	위치 홀		제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	F ₁	F ₂	최대	H8		
		[mm]		[mm]	~	~	[°C]	[mm]	[g]	
7	6	7,03	14	2	4	12	250	7	3	22090.0070

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.