인덱스 플런저 • 육각 칼라 및 잠금 장치, 스테인레스 스틸

22120.1168

제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

재질

몸체
- 스테인리스 스틸 1.4401

잠금핀
- 스테인리스 스틸 1.4401 니켈 도금

손잡이
- 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

잠금 너트
- 스테인리스 스틸 1.4401

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

그림



그림 1



그림 2

주문 정보

치수							스프링력[1]					제품 번호.
d_1 -0,02 -0,05	d_2	l_2 최소	d_3	l_1	l_3	l_4	F_1 ~	F_2 ~	최소	최대		
[mm]							[N]		[°C]		[g]	
열가소성 노브 – 그림 1												
8	**M16 x 1,5**	**8**	28	58	26	8	7	26	-30	80	67	**22120.1168**

[1] 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d_2 [mm]	렌치 사이즈 [mm]	 [g]	제품 번호.
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸 1.4401				
	M16 x 1,5	24	18,0	**22120.1518**

규정 준수

RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음