

## 스프링 플런저 · 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH

2B030.0244



## 제품 설명

위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.  
스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

## 재질

나사 고정식 패드

- 스틸, 경화처리, 흑색처리

몸체


- 스틸, 흑색처리

스프링

- 스테인리스 스틸

## 특징

일반 스프링력: 표시 없음



일반 스프링력



중하중 스프링력

## 더 많은 정보

## 참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

- 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

## 참조


환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.

나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

## 추가 제품

- 스프링 플런저, 핀타입 / 내부 육각렌치형

## 그림



## 주문 정보

| d <sub>1</sub>          |      | 치수   |  | 스레드    | d <sub>2</sub> | l | WS  | 스트로크<br>s | 스프링력 <sup>1)</sup>  |                     |  최소 — 최대 |      |  [oz] | 제품 번호      |  |
|-------------------------|------|------|--|--------|----------------|---|-----|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                         | [내부] |      |  |        |                |   |     |           | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ | [lb]                                                                                          | [°F] |                                                                                            |            |  |
| 스틸, 일반 하중 스프링, 나사 잠금 있음 |      |      |  |        |                |   |     |           |                     |                     |                                                                                               |      |                                                                                            |            |  |
| 1/4-28                  | 1/4  | 0.25 |  | 2A-UNF | 0.119          | 1 | 1/8 | 0.188     | 1                   | 4                   | -22                                                                                           | 194  | 0.145                                                                                      | 2B030.0244 |  |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.