

Spring Push Plungers · 나사 플렌지 있음, 수평형

22170.1105

제품 설명



The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h_2 , a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

재질

몸체

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

스러스트 패드

- 스텐레스 스틸 1.4542

나사

- 스텐레스 스틸 A2


스프링

- 스텐레스 스틸 1.4310

조립

와셔 ISO 7092로 조립.

그림



주문 정보

치수														스트 로크 s [mm]	스프링력 ¹⁾ F ₁ F ₂ [N]	제품 번호				
b ₁	d ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂ +0,5	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂				l ₃	[g]		
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – 그림 2, 스텐레스 스틸																				
22	3,3	16,5	7	10	4	1	6	14	4	8	4,5	2,8	4,8	2,4	2,8	10	11	20	13	22170.1105

¹⁾ 통계상 평균수치임

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.