

## Spring Push Plungers · 나사 플렌지 있음, 수평형

22170.1510

### 제품 설명



The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below  $h_2$ , a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

### 재질

#### 몸체

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

#### 스러스트 패드

- 열가소성수지 (POM), 검정색

#### 나사

- Steel, zinc-nickel coated by galvanization


#### 스프링

- 스텐레스 스틸 1.4310

### 조립

와셔 ISO 7092로 조립.

### 그림



### 주문 정보

치수																스트 로크 s	스프링력 <sup>1)</sup> F <sub>1</sub>   F <sub>2</sub>	제품 번호			
b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> +0.5	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	r				[mm]	[N]	[g]
plunger rounded, heavy spring load – 그림 1, 열가소성수지 (POM), 검정색																					
32	5,4	27,5	10	16	5	1	9	21	5,5	12	10	5	7	3,1	10	5	20	19	45	32	22170.1510

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.