

## 단동 볼 잠금핀 · 단동 - NAS / MS17986 에 따른 4212.B11



### 제품 설명

볼 잠금 핀 (릭 릴리즈 핀) 은 MS17986 / NAS1333-1343 규격을 준수하며, 빠른 체결, 잠금, 조정, 변경 및 안전을 위해 사용됩니다. 반복 작업이 필요한 환경에서 신속하고 쉽게 사용 가능합니다. Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 릭 릴리즈 핀) 은 항공 규범 MS / NAS 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.

표면 처리:

- 모든 스테인리스 스틸 부품은 AMS2700으로 부동태화되었음
- 모든 알루미늄 부품은 MIL-A-8625로 양극 산화 처리되었음

열처리:

- 샤프트: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
- 축: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
- 볼: 로크웰 58~62분(AMS2759)

### 재질

몸체

- 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

축

- 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

스프링

- 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM-A-313)

핸들

- 알루미늄, 검정색 아노다이징 - Alum.Alloy 380 (사양 ASTM B85/B85)

열쇠 고리

- 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM A-313/A313M)

누름 단추

- 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 303 (사양 ASTM A484/484M)

볼

- 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 440C (사양 AMS5630)

### 작동

볼 잠금 핀, 단동식은 자동 잠금입니다. 버튼을 누르면 볼의 잠금이 해제됩니다.

### 더 많은 정보

### 참조


모든 추가 치수는 요청시 제공.

표준을 준수하는 목록에 없는 기타 직경/길이 조합은 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산될 수 있습니다.

스페셜 타입 별도 요청.

- 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

### 그림



주문 정보

| 일반 직경<br>A | A<br>최소 | A<br>최대 | 클램핑 길이<br>L<br>+0,02<br>0 | 치수          |                 |         |         |         |         |         |         | 위치 홀<br>최대 | 전단저항, 2전단<br>최소 | 온도   |     | 표준 설명 | 제품 번호                                  |
|------------|---------|---------|---------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------|-----|-------|----------------------------------------|
|            |         |         |                           | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>최대 | E<br>최대 | F<br>최대 | G<br>최대 | H<br>최소 | K<br>최대 |            |                 | 최소   | 최대  |       |                                        |
| [내부]       | [내부]    | [내부]    | [내부]                      | [내부]        |                 |         |         |         |         |         |         | [내부]       | [lbf]           | [°F] |     | [g]   |                                        |
| 1/4        | 0,247   | 0,2485  | 1,1                       | 0,289       | 0,29            | 0,31    | 0,5     | 1,8     | 1,27    | 0,76    | 0,34    | 0,254      | 9.200           | -65  | 200 | 24,8  | MS17986C411 /<br>NAS1334A5C11D4212.B11 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.