

단동 볼 잠금핀 · 단동 - NAS / MS17987 에 따른
4213.A16



제품 설명

볼 잠금 핀 (퀵 릴리즈 핀) 은 MS17987 / NAS1333-1343 규격을 준수하며, 빠른 체결, 잠금, 조정, 변경 및 안전을 위해 사용됩니다. 반복 작업이 필요한 환경에서 신속하고 쉽게 사용 가능합니다. Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 퀵 릴리즈 핀) 은 항공 규범 MS / NAS 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.

표면 처리:

- 모든 스테인리스 스틸 부품은 AMS2700으로 부동태화되었음

열처리:

- 슬리브: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
- 축: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
- 볼: 로크웰 58~62분(AMS2759)

재질

몸체

- 스테인레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

축

- 스테인레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

스프링

- 스테인레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM-A-313)

핸들

- 스테인레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

열쇠 고리

- 스테인레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM A-313/A313M)

누름 단추

- 스테인레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 303 (사양 ASTM A484/484M)

볼

- 스테인레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 440C (사양 AMS5630)

작동

볼 잠금 핀, 단동식은 자동 잠금입니다. 버튼을 누르면 볼의 잠금이 해제됩니다.

더 많은 정보

참조

모든 추가 치수는 요청시 제공.

표준을 준수하는 목록에 없는 기타 직경/길이 조합은 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산될 수 있습니다.



스페셜 타입 별도 요청.

- 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

그림



주문 정보

일반 직경 A	치수											위치 홀 최대	전단저항, 2전단 최소				표준 설명	제품 번호
	A 최소	A 최대	클램 핑 길이 L +0,02 0	B ±0,005	C 0 -0,04	D 최대	E 최대	F 최소	G 최대	H 최소	J 최소			최소	최대			
[내부]											[내부]	[lbf]	[°F]					
3/16	0,187	0,1885	1,6	0,22	0,26	0,31	0,53	1,06	1,45	0,73	0,08	0,194	5.150	-65	200	24,5	MS17987C316 / NAS1333C6C16D	4213.A16

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.