

## 단동 볼 잠금핀 · 자체-체결형, 조절 가능한 손잡이

22370.0637



### 제품 설명

두 부품의 고정 및 클램핑 가공물을 클램핑 하거나 마운팅하는데 사용 가능, 잠금 장치(너트)를 통해서 클램핑 범위를 조절할 수 있음.

스테인레스 스틸 1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지: 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

### 재질

#### 핀 부분

- 스텐레스 스틸 1.4305

#### 잠금 너트

- 플라스틱, 검은색

#### 스프링

- 스텐인리스 스틸

#### 조절 너트

- 플라스틱, 은색

### 작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

### 특징

볼이 하단에 있는 스텐인레스 스틸 1.4542 형 타입

### 더 많은 정보

### 참조

스페셜 타입 별도 요청.

### 역세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

### 추가 제품



- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀 용
- 위치 부싱, 단동 볼 잠금핀과 소켓핀 용, 플랜지 있음
- 연결 케이블
- 위치 부싱, 칼라 있음, DIN 172 A
- 위치 부싱, 칼라 없음, DIN 179 A

## 그림




\*\* 스텐레스 스틸 1.4542 표시 있음.

주문 정보

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	치수					위치 홀 H11 [mm]	 최소   최대 [°C]		 [g]	전단저 항, 2전단 <sup>1)</sup> 최소 [kN]	제품 번호	
				d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		[mm]	[g]				[kN]
스테인리스 스틸															
12	25 - 35	14,5	29	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	-30	80	130	87	22370.0637	

<sup>1)</sup> 전단 반발력은 DIN 50141에 따름

적용 예





#### 규정 준수

##### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

##### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

##### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.