

## 펄크럼 스크류 22591.0206



### 제품 설명

나사 형태로 고정하는 발 또는 슬러스트 패드로 사용 가능하다.  
간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스페너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

### 재질


- 몸체
- 스테인레스 스틸 1.4305
- 볼 부품
- 스테인레스 스틸 1.4305

### 더 많은 정보

#### 참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.

### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	치수			WS <sub>1</sub>	WS <sub>2</sub>	WS <sub>3</sub>	정적 하중에 대한 부하 용량 최대	[g]	제품 번호
		l <sub>1</sub> ±0,5 [mm]	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> 최소						
M12	M6	21,2	16	5	6	9	10	8	10	22591.0206

스테인리스 스틸

적용 예



규정 준수

**RoHS 준수**

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

**SVHC 재질을 미포함**

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

**식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음**

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**분쟁 광물 포함하지 않음**

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.