

인덱스 플런저 · 얇은 판용
EH 22120.



제품 설명

얇은 두께의 판에 적합한 관통 보어가 있는 인덱스 플런저.

재질

몸체

- 스틸, 아연 도금처리

잠금핀

- 스테인레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

조립

콜릿을 조여 1-5mm 두께의 판에 인덱스 플런저 설치.

작동

잠금 장치가 있는 타입의 경우 손잡이를 당겨 90° 돌리면, 톱니 멈추개에 의해 고정된다. 클램핑 길이에 따라, 볼트가 튀어나올 수 있음.

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림




그림 1

그림 2

주문 정보


d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	치수				WS ₁	WS ₂	스프링력 ¹⁾		최소		최대	[g]	제품 번호
				l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂	[°C]				
-0,02 -0,05				[mm]				[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]				
잠금장치 없음 - 그림 1																
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0266	
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	40	22120.0267	
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0268	
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0269	
잠금장치 있음 - 그림 2																
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0286	
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0287	
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	61	22120.0288	
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289	

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	[g]	제품 번호.
링 스페너, 평평한 버전		
	26	22120.0299

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.