

인덱스 플런저·육각 칼라와 잠금 장치가 있는 형, 스텐레스 스틸 EH 22120.



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

몸체

- 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

- 스텐레스 스틸 1.4305

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림




잠금 너트
22120.0515 - .0520 (스텐레스 스틸)

주문 정보


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	치수					WS [mm]	스프링력 ¹⁾		최대 [°C]	[g]	제품 번호.
			l ₁ ~ [mm]	l ₂ 최소	l ₃	l ₄	l ₅ 최소		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
스테인리스 스틸													
5	M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	250	43	22120.0615
6	M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	250	71	22120.0616
8	M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	250	144	22120.0618
10	M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	250	203	22120.0620

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₂ [mm]	렌치 사이즈 [mm]	[g]	제품 번호.
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.