

위치 부상·리프팅 핀용 EH 22350.



제품 설명

위치 부상은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.
부식 및 벗겨짐 방지.


재질

- 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

조립

안전한 공차 및 일관된 기능.
다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.
미관통 구멍에도 적용 가능.
얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.

그림




주문 정보

| d ₁ H11 | 치수 d ₂ [mm] | 일반 길이용 [mm] | 치수 | | | | WS [mm] | 조임 토크 최대 [Nm] | x [mm] | 수행력 | | | 해당 리프팅 핀 | [g] | 제품 번호. |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----|----------------------------|
| | | | d ₃ -0,2 | d ₄ +0,3 | l ₁ | l ₂ | | | | F ₁ | F ₂ | F ₃ | | | |
| 8 | M16 x 1,5 | 10 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 22350.0601 / .0701 | 34 | 22350.0900 |
| 8 | M16 x 1,5 | 15 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 22350.0602 / .0702 | 34 | 22350.0902 |
| 8 | M16 | 25 | 24 | 9,8 | 37,5 | 25 | 19 | 75 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 22350.0604 / .0704 | 47 | 22350.0904 |
| 8 | M16 | 35 | 24 | 9,8 | 47,5 | 35 | 19 | 75 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 22350.0606 / .0706 | 57 | 22350.0906 |
| 10 | M20 x 1,5 | 15 | 28 | 12,2 | 35,5 | 24 | 24 | 145 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 22350.0621 / .0721 | 71 | 22350.0910 |
| 10 | M20 x 1,5 | 25 | 28 | 12,2 | 35,5 | 24 | 24 | 145 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 22350.0623 / .0723 | 74 | 22350.0912 |
| 10 | M20 | 35 | 28 | 12,2 | 46,0 | 29 | 24 | 130 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 22350.0625 / .0725 | 94 | 22350.0914 |
| 10 | M20 | 50 | 28 | 12,2 | 65,0 | 49 | 24 | 130 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 22350.0627 / .0727 | 117 | 22350.0916 |
| 12 | M24 x 1,5 | 15 | 32 | 14,7 | 35,5 | 24 | 27 | 220 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 22350.0631 / .0731 | 95 | 22350.0920 |
| 12 | M24 x 1,5 | 25 | 32 | 14,7 | 36,5 | 24 | 27 | 220 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 22350.0633 / .0733 | 103 | 22350.0922 |
| 12 | M24 | 35 | 32 | 14,7 | 48,5 | 36 | 27 | 200 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 22350.0635 / .0735 | 120 | 22350.0924 |
| 12 | M24 | 50 | 32 | 14,7 | 72,5 | 60 | 27 | 200 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 22350.0637 / .0737 | 164 | 22350.0926 |
| 16 | M30 x 2 | 25 | 39 | 19,2 | 44,0 | 29 | 30 | 440 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 22350.0641 / .0741 | 164 | 22350.0930 |

| d ₁ H11 | 치수 | 일반 길이용 | 치수 | | | | WS | 조임 토크 최대 | x | 수행력 | | | 해당 리프팅 핀 | 제품 번호 | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|------------|
| | d ₂ | | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ | | | | F ₁ | F ₂ | F ₃ | | | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [kN] | | | [g] | | | |
| 16 | M30 | 50 | 39 | 19,2 | 66,0 | 44 | 30 | 400 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 22350.0643 / .0743 | 238 | 22350.0934 |
| 16 | M30 | 75 | 39 | 19,2 | 96,0 | 74 | 30 | 400 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 22350.0645 / .0745 | 325 | 22350.0936 |
| 20 | M36 x 2 | 50 | 43 | 26,0 | 70,0 | 55 | 36 | 440 | 1,5 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 22350.0673 / .0773 | 353 | 22350.0954 |
| 20 | M36 x 2 | 75 | 43 | 26,0 | 95,0 | 80 | 36 | 440 | 1,5 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 22350.0675 / .0775 | 470 | 22350.0956 |

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.