

## 패드 · 조절형 EH 22690.



### 제품 설명

조절형 클램핑 핀은 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용 가능함.

### 재질

#### 패드

- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10.9, 흑색처리 / 표면 강화 처리

#### 너트

- 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8 (ISO 4035), 흑색처리

### 그림




그림 1





그림 2

### 주문 정보

d	l <sub>1</sub> ±1,5	치수			e	WS [mm]	[g]	제품 번호.
		l <sub>2</sub> ±1,5	l <sub>3</sub> 최소	[mm]				
<b>구형 표면 - 그림 1</b>								
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,7	22690.0606	
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	15,0	22690.0608	
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	31,0	22690.0610	
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	48,0	22690.0612	
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	102,0	22690.0616	
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	187,0	22690.0620	
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	309,0	22690.0624	
<b>널링된 표면 - 그림 2</b>								
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,7	22690.0626	
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	16,0	22690.0628	
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	31,0	22690.0630	
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	49,0	22690.0632	
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	102,0	22690.0636	
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	184,0	22690.0640	
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	308,0	22690.0644	

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.