

## 실리콘 엔드-스톱 버퍼·원뿔형

25151.0120



### 제품 설명

재질 순도가 높기 때문에 이 버퍼는 위생 요구사항이 많은 모든 유형의 응용 분야에 적합하다. (예 : 식품 관련 산업)  
탄성 엔드-스톱으로 사용  
엔드-스톱 버퍼는 실리콘 고무로 만들어 졌으며, 일반 고무 엔드-스톱 버퍼에 비해서 넓은 온도 범위를 가지고 있다.  
경도 55 ±5° 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5° 쇼어 A and 70 ±5° 쇼어 A)는 별도 문의.

### 재질

서포트 와셔  
• 스테레스 스틸 1.4301

몸체  
• 실리콘 고무

나사  
• 스테레스 스틸 1.4301

### 더 많은 정보

#### 추가 제품

- 고무 엔드-스톱 버퍼, 원뿔형

### 그림




그림 1

그림 2

### 주문 정보

치수						스프링률 R	로딩력	스프링 범위	온도		중량	제품 번호
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s	~	최대	~	최소	최대	[g]	
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
수나사 타입 - 그림 2												
19	M5	10	12	16	2	63	250	4	-30	200	8	25151.0120

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.