


연결 너트 · (높이 3 d)

EH 23090.



제품 설명

DIN 6330에 따른 육각 너트와 비교하여 연장너트는 스테드 연결 부품으로 적합함.

재질


- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

더 많은 정보


참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조


그림



주문 정보

d	e	치수 [mm]	m	s	 [g]	제품 번호.
M 6	11,5		18	10	8,7	23090.0006
M 8	15,0		24	13	19,0	23090.0008
M10	18,5		30	16	35,0	23090.0010
M12	20,8		36	18	50,0	23090.0012
M14	24,2		42	21	79,0	23090.0014
M16	27,7		48	24	119,0	23090.0016
M20	34,6		60	30	228,0	23090.0020
M24	41,6		72	36	403,0	23090.0024
M30	53,1		90	46	819,0	23090.0030
M36	63,5		108	55	1386,0	23090.0036

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.