

## 스프링 플런저 · 핀과 슬롯 - INCH

2B020.0270



### 제품 설명


위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.  
스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

### 재질


- 나사 고정식 패드
- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 몸체
- 스틸, 흑색처리
- 스프링
- 스테인리스 스틸

### 특징

고하중 스프링력 : 두줄로 표시



일반 스프링력



중하중 스프링력

### 더 많은 정보

### 참조

스페셜 타입 별도 요청.  
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.  
• 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.


### 참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.  
나사산 잠금 : 폴리이미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

### 추가 제품

- 스프링 플런저, 핀타입 / 일자홈

### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	치수		d <sub>2</sub>	l	스트로크 s	스프링력 <sup>1)</sup>		최소 ~ 최대		[oz]	제품 번호
	[내부]	스레드				[내부]	[내부]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~		
#10-32	0,19	2A-UNF	0,093	15/32	0,065	2,6	6,3	-22	194	0,042	2B020.0270

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.