

스프링 플런저 · 핀과 슬롯 - INCH

2B020.0363



제품 설명

위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.
스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

재질

나사 고정식 패드

- 스테인리스 스틸 1.4305 (ASTM-A-582), 질화 처리

몸체

- 스테인리스 스틸 1.4305 (ASTM-A-582)

스프링

- 스테인리스 스틸

특징

고하중 스프링력 : 두줄로 표시



일반 스프링력



중하중 스프링력

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
• 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.


참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.
나사산 잠금 : 폴리이미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

추가 제품

- 스프링 플런저, 핀타입 / 일자홈

그림



주문 정보

| d ₁ | 치수 | | d ₂ | l | 스트로크 s | 스프링력 ¹⁾ | | 온도 | | [oz] | 제품 번호 |
|----------------|-------|--------|----------------|-----|-----------|--------------------|------|---------------------|---------------------|-------|------------|
| | [내부] | 스레드 | | | | [내부] | [내부] | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | |
| #6-32 | 0,138 | 2A-UNC | 0,046 | 3/8 | 0,063 | 0,5 | 2,5 | -22 | 194 | 0,017 | 2B020.0363 |

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.