

## 스프링 플런저 · 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH 2B030.0036



### 제품 설명


위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.  
스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

### 재질

- 나사 고정식 패드
- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 몸체
- 스틸, 흑색처리
- 스프링
- 스테인리스 스틸

### 특징

일반 스프링력: 표시 없음



### 더 많은 정보

### 참조

스페셜 타입 별도 요청.  
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.  
• 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.


### 참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.  
나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

### 추가 제품

- 스프링 플런저, 핀타입 / 내부 육각렌치형

### 그림



### 주문 정보

| d <sub>1</sub> | 치수    |        | WS   | 스트로크<br>s | 스프링력 <sup>1)</sup> |     | 최소   최대        |                | [oz] | 제품 번호 |       |            |
|----------------|-------|--------|------|-----------|--------------------|-----|----------------|----------------|------|-------|-------|------------|
|                | [내부]  | 스레드    |      |           | d <sub>2</sub>     | l   | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> |      |       | 최소    | 최대         |
| #8-32          | 0,164 | 2A-UNC | 5/64 | 0,094     | 0,07               | 5/8 | 0,8            | 2,3            | -22  | 482   | 0,042 | 2B030.0036 |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.