

표준-범위 V40

2개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1090.110

수량	제품명	제품번호	개수	명칭	부품번호.
시스템 부품			표준 부품		
2	베이스 플레이트(Base plate)	1000.400	3	스크류(Grub screw)	22540.0381
5	스페이서(Spacer)	1007.400	3	스크류(Grub screw)	22540.0382
5	스페이서(Spacer)	1007.600	3	평면 나사	22690.0021
5	스페이서(Spacer)	1007.700	3	평면 나사	22690.0321
5	스페이서(Spacer)	1007.800	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0013
5	스페이서(Spacer)	1007.900	3	셀프 얼라이닝 패드, 널링 타입	22730.0313
6	마운팅(Mounting) 블록	1010.100	5	T-너트용 나사	23040.0582
2	마운팅(Mounting) 블록	1010.200	3	T-너트용 나사	23040.0583
1	마운팅(Mounting) 블록	1010.300	3	T-너트용 나사	23040.0584
3	마운팅(Mounting) 블록	1011.100	2	원추형 씨트	23050.0208
1	마운팅(Mounting) 블록	1011.200	5	평면와셔	23060.0008
1	마운팅(Mounting) 블록	1011.300	5	육각 너트	23070.0008
1	클램핑 바(Clamping bar)	1013.600	2	칼라 너트	23080.0008
3	스톱퍼(Abutment)	1014.500	5	연결 너트	23090.0008
4	T-슬롯 센터링 블록(T-slot centering block)	1029.600	2	클램프	23150.0009
10	T-슬롯(Slot)용 너트	1030.100	3	코가 달린 클램프	23180.0209
15	T-슬롯(Slot)용 너트	1030.300	2	다운 홀드 클램프	23210.0502
8	T-클램핑 블록	1031.100	1	베딩 서포트	23220.0085
3	T-클램핑 블록	1031.200	4	높이 조절 실린더	23310.0125
4	T-클램핑 블록	1031.300	2	높이 조절 실린더	23310.0126
1	렌치	1032.100	2	높이 조절 실린더	23310.0127
2	중간 플레이트(Intermediate plate)	1047.700			
1	서포트 클램핑 바	1047.800			
3	서포트 플레이트(Support plate)	1047.900			

6

3개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1090.120

개수	명칭	부품번호.	개수	명칭	부품번호.
시스템 부품			표준 부품		
2	베이스 플레이트(Base plate)	1000.400	5	스크류(Grub screw)	22540.0381
1	베이스 플레이트(Base plate)	1000.500	5	스크류(Grub screw)	22540.0382
5	스페이서(Spacer)	1007.400	4	평면 나사	22690.0021
5	스페이서(Spacer)	1007.600	3	볼트, 볼록함	22690.0121
5	스페이서(Spacer)	1007.700	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0221
20	스페이서(Spacer)	1007.800	4	볼트, 평면	22690.0321
5	스페이서(Spacer)	1007.900	3	볼트, 볼록함	22690.0421
8	마운팅(Mounting) 블록	1010.100	3	볼트, 볼록함	22690.0423
4	마운팅(Mounting) 블록	1010.200	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0521
2	마운팅(Mounting) 블록	1010.300	4	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0013
6	마운팅(Mounting) 블록	1011.100	3	셀프 얼라이닝 패드, 홈 타입	22730.0313
4	마운팅(Mounting) 블록	1011.200	5	T-너트용 나사	23040.0582
2	마운팅(Mounting) 블록	1011.300	5	T-너트용 나사	23040.0583
1	슬롯(Slot) 클램핑 앵글	1012.100	3	T-너트용 나사	23040.0584
1	클램핑 바	1013.600	3	원추형 씨트	23050.0208
1	클램핑 바	1013.700	10	평면와셔	23060.0008
6	스톱퍼(Abutment)	1014.500	5	육각 너트	23070.0008
1	트러스트 앵글	1020.300	3	칼라 너트	23080.0008
1	트러스트 앵글	1021.600	5	연결 너트	23090.0008
1	트러스트 앵글	1021.700	2	클램프	23150.0009
5	T-슬롯(Slot) 센터링 블록	1029.600	3	코가 달린 클램프	23180.0209
20	T-슬롯(Slot)용 너트	1030.100	2	다운 홀드 클램프	23210.0501
37	T-슬롯(Slot)용 너트	1030.300	2	다운 홀드 클램프	23210.0502
15	T-클램핑 블록	1031.100	2	베딩 서포트	23220.0085
5	T-클램핑 블록	1031.200	2	다운 트러스트 클램프	23310.0025
5	T-클램핑 블록	1031.300	6	높이 조절 실린더	23310.0125
1	렌치	1032.100	4	높이 조절 실린더	23310.0126
2	중간 플레이트(Intermediate plate)	1047.700	2	높이 조절 실린더	23310.0127
2	서포트 클램핑 바	1047.800			
6	서포트 플레이트	1047.900			

지정된 범위를 권장합니다.
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다.