

표준-범위 V70

5개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1190.140 (V70)/1290.140 (V70ECO)

개수.	명칭	부품번호	개수	명칭	부품번호
시스템 부품			표준 부품		
2	베이스 플레이트(Base plate)	1100.700	5	스크류(Grub screw)	22540.0401
2	베이스 플레이트(Base plate)	1100.800	10	스크류(Grub screw)	22540.0421
1	베이스 플레이트(Base plate)	1100.500	10	스크류(Grub screw)	22540.0422
5	스페이서(Spacer)	1107.400	10	스크류(Grub screw)	22540.0423
5	스페이서(Spacer)	1107.500	6	볼트, 평면	22690.0001
5	스페이서(Spacer)	1107.600	3	볼트, 평면	22690.0002
5	스페이서(Spacer)	1107.700	4	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0201
20	스페이서(Spacer)	1107.800	3	볼트, 평면	22690.0301
5	스페이서(Spacer)	1107.900	6	볼트, 평면	22690.0303
10	스페이서(Spacer)	1108.000	3	볼트, 평면	22690.0305
5	스페이서(Spacer)	1108.200	3	볼트, 볼록함	22690.0401
12	마운팅(Mounting) 블록	1110.100	3	볼트, 볼록함	22690.0403
5	마운팅(Mounting) 블록	1110.200	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0501
3	마운팅(Mounting) 블록	1110.300	6	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0503
6	마운팅(Mounting) 블록	1111.100	3	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0505
5	마운팅(Mounting) 블록	1111.200	6	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0020
2	마운팅(Mounting) 블록	1111.300	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22740.0017
1	슬롯(Slot) 클램핑 앵글	1112.100	6	셀프 얼라이닝 패드, 홈 타입	22730.0320
2	클램핑 바	1113.700	3	셀프 얼라이닝 패드, 홈 타입	22740.0317
1	클램핑 바	1113.800	30	T-슬롯(Slot)용 너트	23010.0142
4	서포트 클램핑 바	1114.000	80	T-슬롯(Slot)용 너트, 롱	23020.0140
12	스톱퍼(Abutment)	1114.500	10	T-슬롯(Slot)용 너트, 마름모꼴	23020.0640
2	트러스트 앵글(Thrust angle)	1120.300	5	T-너트용 나사	23040.0602
1	트러스트 앵글(Thrust angle)	1120.400	5	T-너트용 나사	23040.0622
4	T-슬롯(Slot) 센터링 블록	1129.600	10	T-너트용 나사	23040.0623
3	T-슬롯(Slot) 너트	1130.400	10	T-너트용 나사	23040.0624
30	T-클램핑 블록	1131.100	10	T-너트용 나사	23040.0625
20	T-클램핑 블록	1131.200	10	T-너트용 나사	23040.0626
5	T-클램핑 블록	1131.500	10	T-너트용 나사	23040.0627
5	T-클램핑 블록	1131.600	10	원추형 씨트	23050.0212
3	T-클램핑 블록	1131.700	40	평면 와셔	23060.0012
1	렌치	1132.100	10	육각 너트	23070.0012
1	렌치	1139.400	15	칼라 너트	23080.0012
1	렌치	1139.500	10	연결 너트	23090.0012
4	중간 플레이트(Intermediate plate)	1147.700	3	클램프	23150.0015
3	서포트 클램핑 바	1147.800	3	클램프	23150.0016
10	서포트 플레이트	1147.900	6	코가 달린 클램프	23180.0213
2	마운팅 세그먼트	1148.400	4	다운 홀드 클램프	23210.0521
1	V형 블록	1148.500	2	다운 홀드 클램프	23210.0522
3	포지셔닝 서포트 클램핑 바	1149.000	5	베딩 서포트	23220.0150
			3	스톱퍼(Abutment)	23280.0114
			3	스톱퍼(Abutment)	23280.0214
			2	다운 트러스트 클램프	23310.0051
			4	다운 트러스트 클램프	23310.0054
			2	다운 트러스트 클램프	23310.0057
			15	높이 조절 실린더	23310.0140
			8	높이 조절 실린더	23310.0141
			4	높이 조절 실린더	23310.0142
			4	높이 조절 실린더	23310.0160
			5	높이 조절 실린더	23310.0161
			2	높이 조절 실린더	23310.0162
			8	포지셔닝 링	23310.0350
	필요에 따라				
	로케이팅 핀	1140.300-1143.700			

지정된 범위를 권장합니다.
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다.