

표준-범위 L16

2개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1690.110

개수	명칭	부품번호	개수	명칭	부품번호
시스템 부품			표준 부품		
2	베이스 플레이트(Base plate)	1600.600	2	스크류(Grub screw)	22540.0462
2	콘솔(Console)	1610.100	2	스크류(Grub screw)	22540.0463
2	마운팅 부품	1612.200	2	볼트, 평면	22690.0042
2	마운팅 부품	1612.400	2	볼트, 볼록함	22690.0142
2	클램핑 바	1613.700	2	볼트, 평면	22690.0343
5	스톱퍼(Butment)	1614.500	2	볼트, 평면	22690.0345
4	평면 와셔	1617.400	2	볼트, 홈이 패여 있음	22690.0543
4	평면 와셔	1617.600	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0030
6	평면 와셔	1617.800	2	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입, 조절식	22740.0240
4	평면 와셔	1617.900	5	T-슬롯(Slot)용 너트	23010.0182
1	스톱퍼 앵글	1621.600	2	T-너트용 나사	23040.0662
1	스톱퍼 앵글	1621.700	2	T-너트용 나사	23040.0664
2	클램핑 바	1633.000	2	T-너트용 나사	23040.0665
1	클램핑 바	1633.200	2	T-너트용 나사	23040.0666
4	스터드 볼트	1644.000	2	T-너트용 나사	23040.0667
3	서포트 플레이트	1647.900	10	평면 와셔	23060.0016
1	V형 블록	1648.500	5	칼라 너트	23080.0016
4	서포팅 바	1650.000	4	연결 너트	23090.0016
3	스톱퍼	1651.500	2	클램프	23150.0019
3	포지셔닝 실린더	1653.500	2	클램프	23150.0020
12	맞춤 나사	1655.500	3	클램프	23180.0217
100	잠금 나사	1657.000	5	높이 조절 실린더	23310.0165
			3	높이 조절 실린더	23310.0166
			2	높이 조절 실린더	23310.0167

지정된 범위를 권장합니다.
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다