

## 표준-범위 L16

## 4개의 지그를 동시에 조립하기 위한 범위, 부품번호. 1690.130

개수	명칭	부품번호	개수	명칭	부품번호
시스템 부품			표준 부품		
3	베이스 플레이트(Base plate)	1600.600	5	C-와셔	22290.0016
1	베이스 플레이트(Base plate)	1600.700	5	스크류(Grub screw)	22540.0462
2	클램핑 앵글	1605.200	5	스크류(Grub screw)	22540.0463
6	콘솔(Console)	1610.100	3	볼트, 평면	22690.0042
2	콘솔(Console)	1610.200	3	볼트, 평면	22690.0043
6	마운팅 부품	1612.200	3	볼트, 볼록함	22690.0142
4	마운팅 부품	1612.400	3	볼트, 볼록함	22690.0143
4	클램핑 바	1613.700	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0242
4	클램핑 바	1613.800	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0243
10	스토퍼(Abutment)	1614.500	3	볼트, 평면	22690.0343
3	클램프 장착	1614.700	3	볼트, 평면	22690.0345
5	평면 와셔	1617.400	3	볼트, 볼록함	22690.0443
5	평면 와셔	1617.500	3	볼트, 볼록함	22690.0445
10	평면 와셔	1617.600	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0543
5	평면 와셔	1617.700	3	볼트, 홈이 패어 있음	22690.0545
20	평면 와셔	1617.800	3	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입	22730.0030
10	평면 와셔	1617.900	3	셀프 얼라이닝 패드, 홈 타입	22730.0330
2	스토퍼 앵글	1621.600	2	셀프 얼라이닝 패드, 평면타입, 조절식	22740.0024
2	스토퍼 앵글	1621.700	10	T-슬롯(Slot)용 너트	23010.0182
5	클램핑 바	1633.000	4	T-너트용 나사	23040.0662
3	클램핑 바	1633.200	4	T-너트용 나사	23040.0664
10	스터드 볼트	1644.000	4	T-너트용 나사	23040.0665
6	서포트 플레이트	1647.900	4	T-너트용 나사	23040.0666
2	V형 블록	1648.100	4	T-너트용 나사	23040.0667
2	V형 블록	1648.500	4	원추형 세트	23050.0216
2	V형 블록, 우측	1648.700	30	평면 와셔	23060.0016
2	V형 블록, 좌측	1648.800	5	육각 너트	23070.0016
3	포지셔닝 클램핑 바	1649.200	10	칼라 너트	23080.0016
12	서포팅 클램핑 바	1650.000	10	연결 너트	23090.0016
6	스토퍼	1651.500	4	클램프	23150.0018
3	스토퍼	1651.700	4	클램프	23150.0019
5	포지셔닝 실린더	1653.500	2	클램프	23150.0020
25	맞춤 나사	1655.500	3	클램프	23180.0217
300	잠금 나사	1657.000	2	다운 홀드 클램프	23210.0541
			8	높이 조절 실린더	23310.0145
			4	높이 조절 실린더	23310.0146
			3	높이 조절 실린더	23310.0147
			8	높이 조절 실린더	23310.0165
			4	높이 조절 실린더	23310.0166
			3	높이 조절 실린더	23310.0167

지정된 범위를 권장합니다.  
공작물에 따라 필요한 부품이 다릅니다.  
필요에 따라 범위를 변경할 수 있습니다.