

SUPERCRAFT 망치 · 진동 감소, 인체 공학적이며 광택 처리된 히코리 나무 손잡이

3366.030



제품 설명

SUPERCRAFT 망치의 튜브형 헤드는 금속 볼들로 채워져 있습니다. 그 결과 효과는 망치의 타격면이 공작물에 부딪힐 때 금속 볼들의 에너지가 약간의 지연과 함께 전달됩니다. 줄어드는 반동은 충격 에너지를 완벽한 효율로 흡수할 수 있도록 합니다. 그 결과 엄청난 규모의 영향으로 이어집니다. 게다가, SUPERCRAFT 망치는 일반 쇠팅망치와 비교해서 안전성이 크게 향상되고, 관절에 무리가 가지 않고, 소음을 크게 줄인 작업을 가능하게 합니다.

인서트에 뛰어난 충격력 품질을 제공하며 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론 인세트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인세트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다.

인체공학적 형태, 광택 처리 및 매우 견고한 히코리 손잡이는 진동 감소 효과가 있습니다. 핸들 보호 슬리브는 과도한 타격에 대한 보호역할을 합니다. 손잡이와 헤드 연결부는 알루미늄 썸기과 안전 핀으로 고정되어 있습니다. 모든 용접 접합부는 완전히 로봇-용접되었습니다. 매우 단단하고 고급스러운 품질의 타격면과 망치 헤드사이의 용접된 연결부는 최대 하중에서도 가득 찬 금속 볼들이 빠져나가지 않습니다. 내마모성 분말 코팅은 부식을 방지합니다. 손잡이와 인세트는 교체 가능합니다. 이 버전은 최대 무게 9,300g의 대형 해머가 있는 타입으로써, D20mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품특징:

- 강한 타격을 위한 무반동.
- 소음 감소 및 이음새가 완만함.
- 최대 강도의 특수 나일론으로 제작된 인서트.
- 완전히 로봇-용접됨.
- 진동 감소, 인체공학적 형태, 매우 견고한 광택 처리된 히코리 나무 손잡이.
- 핸들 보호 슬리브는 과도한 타격의 보호 역할.
- 손잡이 및 인서트 교체 가능
- 최대 무게 9,300g의 대형 해머가 있는 타입으로써, D20mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

바이스에 가공물을 물리는 작업, 금속 판재 성형, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용, 비계 및 텐트 공사, 골게 펴는 작업, 주택 조립, 플랜트 건설, 유지보수 작업, 코드 아이언/금속 말뚝 박기, 높은 타격 효과, 치즐링 작업, 가구 천갈이 / 마구 제조업, 구멍이 뚫린 철판 구멍 뚫기, 아일렛 스템프로 아일렛 박기, 스테이플 박기

재질

손잡이

- 히코리 나무 자루

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 소음 감소
- 매우 높은 타격 효과

주문 정보

Ø	길이	치수	길이 x 넓이 x 높이	중량	GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호
		[mm]		[g]				
30	110	330	330 x 110 x 32	460	4030618301592	AAA905c002	21-04-09-16	3366.030

적용 예





























규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.