

## Verende drukstukken • met beweegbare kogel en gleuf

### 22051.0405



#### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel. Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.

#### Materiaal

- Huls**
- RVS 1.4305
- Lager**
- kunststof
- Kogel**
- RVS, gehard
- Veer**
- Roestvast staal

#### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -  
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

#### Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Opnamebussen, voor verende drukstukken

#### Tekening



#### Bestelinformatie

Afmetingen				Slag s [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		min. max. [°C]	[g]	Artikelnr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
RVS, standaard veerkracht										
M5	2	12	0,8	0,5	4,8	6,8	-30	90	0,9	22051.0405

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."