

Verende drukstukken · gladde uitvoering

22070.0006



Productbeschrijving

Speciaal ontworpen voor gereedschapsbouw.
Bruikbaar als geveerde aanslag en afdrukstift.
Het is onmogelijk voor het drukstuk noch de losse onderdelen om los te raken uit de borging.

Materiaal

Stift

- staal, gehard, gezwart

Huls

- automatenstaal, gezwart

Veer


- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen						Slag s [mm]	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	Boring H7 [mm]	[g]	Artikelnr.
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
automatenstaal, standaard veerkracht												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4	22070.0006

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."