

Verende drukstukken • met kraag en bal, gleuf aan de voorkant

22075.0405



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Dit verend drukstuk kenmerkt zich door de kraag met gleuf aan de voorzijde. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen na inschroeven.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Kogel

- RVS, gehard

Veer

- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, gladde uitvoering, met kraag en kogel
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen						Slag s +0,1 -0,1 [mm]	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1	l ₁	l ₂ -0,1	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]						[N]					
behuizing en kogel van roestvast staal, standaard veerkracht											
M5	3	7	5	0,8	1,2	0,8	2,9	4,5	250	0,5	22075.0405

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Montagegereedschap						
	M 5	50	6,7	55	24	22075.0905

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."