

Arreterbouten • zonder zeskant

22120.0448



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart

Montage

Geschikt montagegereedschap is leverbaar.

Meer informatie



Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten


- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening



Contraoer
22120.0115 - .0120 (staal)
22120.0515 - .0520 (RVS)

Afbeelding 1





Afbeelding 2

Bestelinformatie


Afmetingen						Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal											
8	M16 x 1,5	31	69	8	34	11,5	28	-30	80	63	22120.0448

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	Gewicht [g]	Artikelnr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
Montagegereedschap, Staal				
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."