

## Arreterbouten • eenvoudige uitvoering

22120.0798



### Productbeschrijving

Toepassing is beperkt tot situaties waarbij geen precieze positionering noodzakelijk is. Eenvoudige afwerking met kleine afmetingen.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Arreterpen

- RVS 1.4305

##### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

#### Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Contraoeren kunnen apart besteld worden. Knop niet demonteerbaar.

#### Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

### Tekening



contraoer  
22120.0704 - .0708 (staal)  
22120.0714 - .0718 (roestvast staal)

Afbeelding 1

Afbeelding 2


Afbeelding 3

### Bestelinformatie


Afmetingen											SW	Aandraai- moment max.	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s min.	[mm]			[Nm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.		
met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal																		
8	M12	21	13,8	63,5	8	24	13,5	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	33	22120.0798	

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### accessoires

	Afmetingen d <sub>2</sub> [mm]	Sleutelmaat [mm]	Gewicht [g]	Artikelnr.
Roestvast staal				
	M12	18	7,6	22120.0718

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."