

## Arreterbouten • met bevestigingsflens

22120.0936



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Voor bevestiging op dunwandige delen. De kleine afmetingen zijn een kenmerk van deze arreterbouten.

#### Materiaal

##### Flensdeel

- Zamak gegoten, galvanisch verzinkt

##### Arreterpen

- staal, gehard

##### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

#### Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

#### Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen														Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.	[g]	
-0,02				-0,02						-0,15				~	~			
-0,05				-0,1										[N]	[N]	[°C]	[°C]	[g]
met arretering – Afbeelding 2, Staal																		
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0936

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."