

로케이터 · 민자형, 스프링 플런저 용 EH 22020




제품 설명

로케이터는 볼이 있는 모든 스프링 플런저의 상대물로 사용할 수 있음
이를 통해 해당 공작물의 잠금, 래칭 및 위치 지정 가능
이 매끄러운 로케이터는 90° 카운터싱크를 가지고 있음. 경화된 소재 덕분에 로케이터는 마모가 적고 특히 반복 주기가 많은 애플리케이션에 적합

재질

- 스틸, 경화처리, 연마처리

그림



주문 정보

d ₁ p6	d ₂ -0,02 -0,08	d ₃	치수 d ₄ [mm]	a	l ₁ ±0,05	l ₂	 [g]	제품 번호.
4	4	1,8	2,5	0,4	5	1,5	1	22020.0010
6	6	2,5	3,0 3,5	0,7	8	1,5	2	22020.0020
8	8	3,5	4,5	0,8	10	2,0	4	22020.0030
10	10	4,5	6,0	1,0	12	2,0	7	22020.0040
12	12	6,0	8,0	1,4	14	2,5	12	22020.0050
16	16	7,5	10,0	1,7	18	2,5	27	22020.0060
20	20	8,5	12,0	1,8	22	3,0	52	22020.0070

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.