

## 마운팅 블록 · 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용 EH 22110.



### 제품 설명

인덱스 플런저와 인덱스 볼트의 조립을 위한 보조 부품이나 추가 적용을 위한 용도로 사용. 로케이팅 부쉬 EH22110. 용 씨트로도 사용 됨.

### 재질

나사 핀  
• 스틸, 흑색 처리, 동 패드 있음

### 몸체

• 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색

### 조립


인덱스 플런저는 반드시 접시모양으로 홈이 파여있는 쪽의 홀  $d_1$ 에 결합되어야 한다.

### 더 많은 정보

### 추가 제품

- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용


### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	치수							최대 [°C]	[g]	제품 번호.
				k	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s	t			
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀													
M 8 x 1	4,3	M4	8,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	39	22110.0408
M 8	4,3	M4	8,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	40	22110.0508
M10 x 1	4,3	M4	10,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	36	22110.0410
M10	4,3	M4	10,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	38	22110.0510
M12 x 1,5	4,3	M4	12,2	25	35	26	11,5	14	12	3	100	41	22110.0412
M12	4,3	M4	12,2	25	35	26	6,0	14	12	3	100	36	22110.0512
M16 x 1,5	5,3	M5	16,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	77	22110.0416
M16	5,3	M5	16,2	35	47	34	10,0	18	14	3	100	78	22110.0516
M20 x 1,5	5,3	M5	20,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	68	22110.0420

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.