

인덱스 플런저 · 마운팅 플렌지 형 EH 22120.



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
얇은 두께의 판에 고정하여 사용하기 적합함.
이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.

재질

- 플런저**
- 아연 다이 캐스트, 아연 도금처리
- 잠금핀**
- 스틸, 경화처리
 - 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
- 손잡이**
- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

작동

잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때,
손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림



주문 정보

치수													스포링력 ¹⁾		온도		중량	제품 번호						
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	최소	최대			[g]					
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15				~	~									
[mm]																			[N]		[°C]			
잠금장치 없음 – 그림 1, 스틸																								
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0926						
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0927 ²⁾						
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0928						
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0929 ²⁾						
잠금장치 있음 – 그림 2, 스틸																								
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0936						
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0937 ²⁾						
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0938						
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0939 ²⁾						

¹⁾ 통계상 평균수치임


²⁾ 잠금 핀 부위는 완벽하게 집어넣을 수 없다.

d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂ -0,02 -0,1	d ₃	치수							스프링력 ¹⁾		최소 최대		제품 번호						
						d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃ -0,15	l ₄	s	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			[g]					
[mm]																			[N]		[°C]		[g]
잠금장치 없음 - 그림 1, 스테인리스 스틸																							
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0966					
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0967²⁾					
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0968					
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0969²⁾					
잠금장치 있음 - 그림 2, 스테인리스 스틸																							
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0976					
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0977²⁾					
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0978					
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0979²⁾					

¹⁾ 통계상 평균수치임

²⁾ 잠금 핀 부위는 완벽하게 집어넣을 수 없다.

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.