

인덱스 플런저 · 육각 칼라 없는 형 EH 22120.



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

- 몸체**
- 스틸, 흑색처리
 - 스테인레스 스틸 1.4305

잠금핀

- 스틸, 경화처리
- 스테인레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색

조립

조립 툴을 사용해서 조립.

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 마운팅 블록, 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용
- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 종간 링, 인덱스 플런저용

그림



주문 정보

d ₁	d ₂	d ₃	치수					스프링력 ¹⁾		최소		[g]	제품 번호
			d ₄	l ₁	l ₂ 최소	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	[°C]	[°C]		
-0,02 -0,05			[mm]	~				[N]	~				
손잡이 있음 - 그림 1, 스틸													
5	M10 x 1	21	-	45,0	5	22	-	6,0	14	-30	80	17	22120.0045
6	M12 x 1,5	25	-	54,5	6	26	-	6,5	19	-30	80	27	22120.0046
8	M16 x 1,5	31	-	69,0	8	34	-	11,5	28	-30	80	63	22120.0048
10	M20 x 1,5	31	-	80,0	10	41	-	23,0	54	-30	80	104	22120.0050
손잡이 없음 - 그림 2, 스틸													
5	M10 x 1	-	M5	-	5	22	6	6,0	14	-	250	12	22120.0065
6	M12 x 1,5	-	M6	-	6	26	10	6,5	19	-	250	19	22120.0066
8	M16 x 1,5	-	M8	-	8	34	12	11,5	28	-	250	46	22120.0068
10	M20 x 1,5	-	M8	-	10	43	12	23,0	54	-	250	87	22120.0070
손잡이 있음 - 그림 1, 스테인리스 스틸													
5	M10 x 1	21	-	45,0	5	22	-	6,0	14	-30	80	17	22120.0445
6	M12 x 1,5	25	-	54,5	6	26	-	6,5	19	-30	80	27	22120.0446
8	M16 x 1,5	31	-	69,0	8	34	-	11,5	28	-30	80	63	22120.0448
10	M20 x 1,5	31	-	80,0	10	41	-	23,0	54	-30	80	104	22120.0450

¹⁾ 통계상 평균수치임


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	치수				스프링력 ¹⁾		최소 ~ 최대		[g]	제품 번호	
			d ₄	l ₁ ~	l ₂ 최소	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
손잡이 없음 - 그림 2, 스테인리스 스틸													
5	M10 x 1	-	M5	-	5	22	6	6,0	14	-	250	12	22120.0465
6	M12 x 1,5	-	M6	-	6	26	10	6,5	19	-	250	19	22120.0466
8	M16 x 1,5	-	M8	-	8	34	12	11,5	28	-	250	46	22120.0468
10	M20 x 1,5	-	M8	-	10	43	12	23,0	54	-	250	87	22120.0470

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₂ [mm]	렌치 사이즈 [mm]	[g]	제품 번호
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520
조립 톨, 스틸				
	M10 x 1	-	9,3	22120.0955
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958
	M20 x 1,5	-	27,0	22120.0960

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.