

인덱스 볼트 · 심플 디자인

EH 22121.



제품 설명

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용. 핀의 높은 스트로크(길이) 덕분에 다양한 용도로 사용 가능 (예, 문 고정쇠).
컴팩트한 디자인의 심플 버전.

재질

- 몸체**
- 쾌삭강, 아연 도금처리
- 잠금핀**
- 스틸, 아연 도금처리
- 잠금너트**
- 스틸, 아연 도금처리

작동

인덱스 볼트를 들어 올리면 잠금 핀이 당겨진다. 인덱스 볼트를 회전하면 핀을 당겼을때의 위치가 된다.

더 많은 정보


참조

잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림



주문 정보


| d ₁ | d ₂ | d ₃ | 치수 | | | | | | WS | 스프링력 ¹⁾ | | 조임 토크 최대 | 🌡️ 최대 | 📦 [g] | 제품 번호. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | s | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | [mm] | [N] | | [Nm] | [°C] | [g] | |
| 4 | M 6 | 2,3 | 41,5 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 15,5 | 9,5 | 6 | 3,0 | 10,0 | 1,6 | 250 | 5,9 | 22121.0105 |
| 5 | M 8 | 3,0 | 54,0 | 27,0 | 24,0 | 15,0 | 19,2 | 12,0 | 8 | 3,5 | 13,5 | 4,5 | 250 | 14,0 | 22121.0110 |
| 6 | M10 | 3,5 | 65,0 | 33,5 | 30,0 | 17,5 | 22,9 | 14,0 | 10 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 250 | 26,0 | 22121.0115 |
| 8 | M12 | 4,7 | 73,0 | 31,8 | 28,0 | 22,2 | 31,2 | 19,0 | 12 | 4,0 | 22,0 | 13,0 | 250 | 43,0 | 22121.0120 |
| 10 | M16 | 4,7 | 102,5 | 50,5 | 44,5 | 27,0 | 32,7 | 25,0 | 16 | 4,0 | 23,0 | 42,0 | 250 | 104,0 | 22121.0125 |

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

| | 치수 d ₂ [mm] | 렌치 사이즈 [mm] |  [g] | 제품 번호. |
|---|------------------------------|----------------|--|----------------------------|
| 스틸 | | | | |
|  | M 6 | 10 | 1,3 | 22120.0704 |
| | M 8 | 13 | 2,8 | 22120.0705 |
| | M10 | 16 | 5,3 | 22120.0706 |
| | M12 | 18 | 7,6 | 22120.0708 |
| | M16 | 24 | 18,0 | 22120.0710 |

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.