

위치 부상, 평면형 · 리프팅 핀용
EH 22350.



제품 설명

위치 부상은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.
이 제품은 표면과 같은 높이로 설치를 필요로 할 때 적합하도록 디자인 되었음.
설치를 위해서 페이스 렌치(Face wrench)가 필요함. 액세서리로 표준 조절식 페이스 렌치, 오프셋 및 페이스와 소켓 렌치를 제공할 수 있음. 소켓 렌치 / 스크류 드라이버와 함께 페이스와 소켓 렌치는 공간이 제한된 경우에 사용하기 특히 적합함.
부식 및 벗겨짐 방지.


재질

- 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

조립

안전한 공차 및 일관된 기능.
다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.
부위는 별도의 조립 도구로 쉽게 설치 가능.
미관용 구멍에도 적용 가능.
얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.

그림



치수 M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

치수 M24/M30/M36x2

주문 정보


H11	치수 d ₁ d ₂ [mm]	일반 길이용 [mm]	치수							조임 토크 최대 [Nm]	x [mm]	수행력			해당 리프팅 핀	제품 번호	
			d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	F ₃			[g]
8	M16 x 1,5	10	24	9,8	3,1	25	20	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0601 / .0701	31	22350.1900
8	M16 x 1,5	15	24	9,8	3,1	25	20	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0602 / .0702	32	22350.1902
8	M16	25	24	9,8	3,1	35	30	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0604 / .0704	41	22350.1904
8	M16	35	24	9,8	3,1	45	40	16	-	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0606 / .0706	49	22350.1906
10	M20 x 1,5	15	28	12,2	5,1	30	24	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	55	22350.1910
10	M20 x 1,5	25	28	12,2	5,1	35	29	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0623 / .0723	64	22350.1912
10	M20	35	28	12,2	5,1	45	39	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0625 / .0725	70	22350.1914
10	M20	50	28	12,2	5,1	60	54	20	-	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0627 / .0727	93	22350.1916
12	M24 x 1,5	15	32	14,7	5,1	32	26	22	-	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	80	22350.1920
12	M24 x 1,5	25	32	14,7	5,1	40	34	22	-	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0633 / .0733	94	22350.1922
12	M24	35	32	14,7	5,1	50	44	22	3,8	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0635 / .0735	116	22350.1924
12	M24	50	32	14,7	5,1	65	59	22	18,8	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0637 / .0737	130	22350.1926
16	M30 x 2	25	39	19,2	5,1	45	39	30	-	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	163	22350.1930

H11	치수	일반 길이용	치수							조임 토크 최대	x	수행력			해당 리프팅 핀	[g]	제품 번호
	d ₁		d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃			l ₄	F ₁	F ₂			
	[mm]	[mm]	[mm]							[Nm]	[mm]	[kN]					
16	M30	50	39	19,2	5,1	65	59	30	6,0	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0643 / .0743	201	22350.1934
16	M30	75	39	19,2	5,1	90	84	30	31,0	200	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0645 / .0745	248	22350.1936
20	M36 x 2	50	43	26,0	5,1	70	63	30	3,5	200	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0673 / .0773	341	22350.1954
20	M36 x 2	75	43	26,0	5,1	95	88	30	28,5	200	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0675 / .0775	413	22350.1956

액세서리

	해당 규격 d ₁ [mm]	핀 간격 ±0,1 [mm]	핀 직경 -0,1 [mm]	사각 드라이브 [내부]	[g]	제품 번호
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)						
	8	-	3		121	22350.1990
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
페이스 렌치 (소켓 렌치 인서트)						
	8	16	3	1/2	116	22350.1995
	10	20	5	1/2	136	22350.1996
	12	22	5	1/2	185	22350.1997
	16/20	30	5	1/2	243	22350.1998

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.